

## **CristalCare professional series**

Innovatieve en duurzame glasveredeling

### **1. Productomschrijving**

- Solvent gebaseerd veredelingsstelsel
- Kleurneutraal
- Langdurige bescherming
- Robuuste Performance
- Zeer krachtig waterafstotend
- Geschikt voor binnen en buiten
- Vermindering van hervervuiling
- Vorst- en UV-bestendig
- UV- en weerbestendig
- Zeewaterbestendig
- Zelfreinigende eigenschappen
- Water- en olie-afstotende bescherming
- Sterke reductie van reinigings- en onderhoudskosten
- Geen beperkingen mbt tinzijde
- Geen beperking in verwerking
- Geen reinigingsmiddelen meer noodzakelijk
- Vormt geen film
- Antibacterieel (*geen aanhechting van virussen en schimmels*)
- Direct toe te passen

### **2. Toepassingsgebied**

CristalCare is bijzonder geschikt als veredelings-techniek en sterk hydrofoberende glasbeschermer. CristalCare-Glas vormt, direct na het aanbrengen, een onzichtbare bescherming op het behandelde glasooppervlak. Optische eigenschappen zullen volledig intact blijven. CristalCare-Glas beschermt tegen opnieuw vervuilen, minimaliseert de vorming van micro-organismen (mos, algen en schimmels) en genereert een zelfreinigend effect in combinatie met water contact. Typische toepassingen zijn:

- Sanitaire ruimten (douchecabines, saunaglas etc.)
- Achterwanden van keukens
- Glazen ballustrades en luifels
- Terrasoverkapping
- Gevelglas
- Scheepsglas (binnen en buiten)

- Beglazing van overdekte zwembaden
- (wanneer niet in direct contact met chloor)
- Corridors
- Solarglas
- Optisch glas, vizieren, maskers
- Wintertuinen
- Kassen
- Abri's
- Geluidsschermen
- Vliegvelden
- Ziekenhuizen- en operatieruimten
- Laboratoria
- Spiegeloppervlak
- Glazen meubels

### **3. Technische gegevens**

Uiterlijk: Blanke kleurloze vloeistof

Geur: karakteristiek

Dichtheid: ca. 0,8 g/ cm<sup>3</sup>

Vlampunt: 14 °C

Houdbaarheid: 24 maanden bij 20 °C

Containergrootte: 1 liter, 10 liter, 25 liter 1000 liter

Applicatietemperatuur: tussen +5 °C en 25 °C

Dosering: 60m<sup>2</sup>-100m<sup>2</sup> (afmethode afhankelijk)

### **4. Opslag**

CristalCare long-term glassprotector moet droog en koel worden bewaard (max: 20 °C), in een goed geventileerde omgeving en uit het zonlicht. Bewaar CristalCare long-term glassprotector goed afgesloten in uitsluitend de originele verpakking om de optimale werking ervan te behouden.

CristalCare long-term glassprotector kan tot en met 24 maanden worden bewaard, mits deze op de juiste wijze wordt opgeslagen.